



- スパイラル状のプラスチックコアを引き抜くだけでチューブが収縮。保護と防水処理が簡単に行えます。
- 収縮チューブの材質には耐候性、弾性、収縮性に優れたエチレンプロピレンゴムを採用。テーピングに比べて作業が簡単で仕上がりも均一です。また、折り曲げ部や可動部のケーブル保護にも最適です。



使用例



## ●材質

- ①スパイラルコア：ポリプロピレン樹脂②収縮チューブ：エチレン・プロピレン・ゴム (EPDM)  
③本体：ポリプロピレン樹脂④ゴムパッキン：クロロプレンゴム⑤ロックナット：ポリアミド(難燃グレード：94V-0)

(単位：mm)

| 形 番  | 適 合<br>ケーブル<br>外 径 | ねじ(参考)        |                | 取付<br>穴径 | 取付<br>板厚<br>最大 | 本体・キャップ寸法 |      |    |    |          |         | ロックナット寸法 |    |   | ゴムパ<br>ッキン<br>厚 | 梱包<br>数量<br>(個) |
|------|--------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------|------|----|----|----------|---------|----------|----|---|-----------------|-----------------|
|      |                    | 管用平行<br>ねじの呼称 | 厚鋼電線管<br>ねじの呼称 |          |                | A         | φB   | φC | φD | 外径<br>φH | 長さ<br>J | E        | F  | G |                 |                 |
| CP-0 | φ 8.0~13.0         | G 1/2         | CTG16          | φ22      | 6              | 80        | 20.0 | 15 | 31 | 21.0     | 14      | 33       | 30 | 5 | 1.5             | 小箱 5<br>大箱 20   |
| CP-1 | φ10.0~15.0         | G 3/4         | CTG22          | φ28      | 6              | 80        | 25.5 | 19 | 39 | 26.4     | 14      | 40       | 36 | 5 | 1.5             |                 |
| CP-2 | φ14.0~21.0         | G1            | CTG28          | φ34      | 6              | 91        | 35.5 | 25 | 52 | 33.2     | 16      | 44       | 41 | 5 | 2.0             |                 |
| CP-3 | φ20.0~34.0         | G1 1/2        | CTG42          | φ48      | 6              | 102       | 50.0 | 39 | 61 | 47.8     | 16      | 61       | 58 | 6 | 2.0             |                 |

(注)ゴム収縮は、-5℃~40℃の範囲で行ってください。

使用温度範囲 -30℃~60℃



CP-0

CP-1

CP-2

CP-3

| 種 類<br>分 類 代表的薬品名          |               |                                                         | SK 形            |                         | SCHR 形            |              |                 | CP 形      |                |                 | JPS 形             |               |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                            |               |                                                         | 本 体<br>ABS      | ゴムスリーブ<br>ゴムパッキン<br>EPT | 本 体<br>PPS        | ゴムスリーブ<br>SR | ゴムパッキン<br>SR    | 本 体<br>PP | 収縮チューブ<br>EPDM | ゴムパッキン<br>CR    | 本 体<br>PA         | ゴムスリーブ<br>EPT |
| 耐<br>機<br>薬<br>品<br>性      | 弱酸            | 炭酸<br>シアン化水素酸 } 10%<br>硫化水素酸                            | ○               | ○                       | ○                 | ○            | ○               | ○         | ○              | ○               | ○                 | ○             |
|                            | 強酸            | 硫酸<br>塩酸 } 10%<br>リン酸                                   | ○～△             | ○                       | ○                 | ○            | ○               | ○         | ○              | ○               | △                 | ○             |
|                            | 酸化性酸<br>(低濃度) | 硝酸<br>過塩素酸 } 10%<br>過マンガン酸                              | ○～△             | ○                       | ○                 | ○～△          | △               | ○         | ○              | △               | △                 | ○             |
|                            | 酸化性酸<br>(高濃度) | 硝酸<br>過塩素酸 } 60%<br>過マンガン酸                              | ×               | △                       | △                 | ×            | ×               | △         | △              | ×               | ×                 | △             |
|                            | 弱アルカリ         | 重炭酸ソーダ<br>消石灰 } 10%<br>アンモニア水                           | ○               | ○                       | ○                 | ○            | ○               | ○         | ○              | ○               | ○                 | ○             |
|                            | 強アルカリ         | 苛性ソーダ<br>苛性カリ } 10%<br>水酸化バリウム                          | ○               | ○                       | ○                 | ○            | ○               | ○         | ○              | ○               | ○                 | ○             |
|                            | 塩類            | 食塩 } 5%<br>塩化アンモニウム } 10%<br>硫酸ナトリウム                    | ○               | ○                       | ○                 | ○            | ○               | ○         | ○              | ○               | ○                 | ○             |
| 耐<br>有<br>機<br>薬<br>品<br>性 | 有機酸           | 蟻酸, 酢酸<br>シュウ酸                                          | ○ <sub>注1</sub> | ○                       | ○～△ <sub>注1</sub> | ○            | ○ <sub>注1</sub> | ○         | ○              | ○ <sub>注1</sub> | ○～△ <sub>注1</sub> | ○             |
|                            | アルコール         | メチルアルコール<br>エチルアルコール<br>ブチルアルコール                        | △               | ○                       | ○                 | △            | ○               | ○         | ○              | ○               | △                 | ○             |
|                            | エーテル          | メチルエチルエーテル<br>ジエチルエーテル<br>エチルセロソルブ                      | ×               | ×                       | ○                 | △～×          | ×               | △         | ×              | ×               | ○                 | ×             |
|                            | ケトン           | アセトン<br>メチルエチルケトン<br>ベンゾフェノン                            | ×               | ○                       | ○                 | ×            | ×               | △         | ○              | ×               | △                 | ○             |
|                            | エステル          | 酢酸メチル<br>酢酸エチル<br>酢酸ブチル                                 | ×               | ○～△                     | ○                 | ×            | ×               | △         | ○～△            | ×               | ○                 | ○～△           |
|                            | 鎖式炭化水素        | メタン, エタン, プロパン<br>エチレン, プロピレン<br>ヘキサン, ブタン              | △               | ×                       | ○                 | ○            | ○               | △         | ×              | ○               | ○                 | ×             |
|                            | 芳香族炭化水素       | ベンゼン, トルエン<br>キシレン                                      | ×               | ×                       | ○                 | ×            | ×               | △         | ×              | ×               | ○                 | ×             |
|                            | 塩素化炭化水素       | 二塩化エチレン<br>クロロホルム<br>トリクレン                              | ×               | ×                       | ○～△               | ×            | ×               | △         | ×              | ×               | ×                 | ×             |
|                            | その他           | 石油ベンジン<br>ガソリン, ナフサ<br>モービル油, 灯油<br>軽油, 重油<br>潤滑油, グリース | ○～△             | ×                       | ○                 | △            | △               | ○         | ×              | △               | ○                 | ×             |

(備考) (1)○: 40℃以下で耐える △: 若干侵される ×: 侵される  
 (2)注1: 氷酢酸および90%蟻酸に侵される  
 (3)上表は薬品浸漬試験結果です。ガスおよび蒸気雰囲気では、△印はほとんど問題なく使用できます。  
 (4)上表にない薬品については、お問い合わせ下さい。  
 ※使用条件によっては上記性能と異なる場合があります。ご使用に際しては事前テストをご確認願います。

PA: ポリアミド PP: ポリプロピレン ABS: ABS樹脂  
 CR: クロロプレンゴム NBR: ニトリルゴム IIR: ブチルゴム EPT, EPDM: エチレン・プロピレンゴム  
 PPS: ポリエチレンサルファイド SR: シリコンゴム